

HEPAPro

Características Generales del Filtro HEPAPro

El aire filtrado por HEPAPro deja al aire 99.97% libre de partículas bajo 0.3 micrones (incluyendo bacterias, hongos y otras microbiológicas).

El Filtro HEPAPro tiene un valor de eficiencia MERV 18.

Es por eso que nuestro filtro se ha introducido a muchas aplicaciones médicas así como aislamientos de pacientes bajo tratamientos que involucran aislamiento inmunológico, cuidado de quemaduras, cirugía ortopédica etc.

La efectividad de este filtro se basa en una espesa cama de microscopias fibras de vidrio posicionadas en forma aleatoria en un grosor que es normalmente mucho mayor en comparación con el diámetro promedio de la fibra de otros filtros y del diámetro de la pasada efectividad del poro entre las fibras.

Es 99.97% eficiente para partículas bajo los 0.3 micrones, que equivalen a 1/75.000 de pulgada, ó 1/300 del diámetro de un cabello humano. Llega a ser muy eficiente tanto en partículas menores como a mayores a 0.3 micrones.

Espesor disponible 5 7/8" y 11 1/2".

Con la opción de Marco en Aluminio, Madera, Lámina Galvanizada ó Acero Inoxidable 304.

Temperatura máxima de 82°C ó 180°F a excepción de 2 3/4" de espesor tiene una temperatura de 71°C ó 160°F.

Aplicaciones del Filtro HEPAPro

El Filtro HEPAPro tiene aplicación en áreas donde se requiere control de contaminantes muy elevados como en farmacias, hospitales, laboratorios, oficinas, restaurantes, cuartos limpios, industria alimenticia y otros entornos exigentes donde se necesitan eliminar o remover partículas submicronicas.



Características Técnicas Específicas de los Filtros HEPAPro

Características Técnicas Específicas de los Filtros HEPPro																
Clave	Dimensión Nominal	Dimensión Real			Presión Estática				Arrestancia ó Eficiencia a 0.3 micras	Partes	Piezas	Marco	Peso	Dimensiones con Empaque		
		A	B	C										Base	Altura	Fondo
	in	in	in	in	CFM	m³/hr	mmcda	inwg					kg	cm	cm	cm
MXHPR-001	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	1.0	35	35	20
MXHPR-002	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	1.0	35	35	100
MXHPR-003	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	1.0	35	35	200
MXHPR-004	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	1.5	35	35	20
MXHPR-005	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	1.5	35	35	100
MXHPR-006	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	1.5	35	35	200
MXHPR-007	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	2.0	35	35	20
MXHPR-008	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	2.0	35	35	100
MXHPR-009	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	2.0	35	35	200
MXHPR-010	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	2.5	35	35	20
MXHPR-011	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	2.5	35	35	100
MXHPR-012	12x12x6	11 3/4	11 3/4	5 7/8	135	229	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	2.5	35	35	200
MXHPR-013	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	1.5	35	35	35
MXHPR-014	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	1.5	35	35	175
MXHPR-015	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	1.5	35	35	350
MXHPR-016	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	2.0	35	35	35
MXHPR-017	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	2.0	35	35	175
MXHPR-018	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	2.0	35	35	350
MXHPR-019	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	2.5	35	35	35
MXHPR-020	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 ½	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	2.5	35	35	175



HEPAPro

Características Técnicas Específicas de los Filtros HEPAPro

Clave	Dimensión Nominal	Dimensión Real			Presión Estática				Arrestancia ó Eficiencia a 0.3 micras	Partes	Piezas	Marco	Peso	Dimensiones con Empaque		
		A	B	C	CFM	m³/hr	mmcda	inwg						Base	Altura	Fondo
	in	in	in	in									kg	cm	cm	cm
MXHPR-021	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 1/2	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	2.5	35	35	350
MXHPR-022	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 1/2	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	3.0	35	35	35
MXHPR-023	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 1/2	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	3.0	35	35	175
MXHPR-024	12x12x12	11 3/4	11 3/4	11 1/2	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	3.0	35	35	350
MXHPR-025	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	2.5	51	51	20
MXHPR-026	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	2.5	51	51	100
MXHPR-027	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	2.5	51	51	200
MXHPR-028	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	3.0	51	51	20
MXHPR-029	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	3.0	51	51	100
MXHPR-030	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	3.0	51	51	200
MXHPR-031	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	3.5	51	51	20
MXHPR-032	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	3.5	51	51	100
MXHPR-033	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	3.5	51	51	200
MXHPR-034	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	4.0	51	51	20
MXHPR-035	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	4.0	51	51	100
MXHPR-036	18x18x6	17 3/4	17 3/4	5 7/8	310	527	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	4.0	51	51	200
MXHPR-037	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	2.0	51	51	35
MXHPR-038	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	2.0	51	51	175
MXHPR-039	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	2.0	51	51	350
MXHPR-040	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	2.5	51	51	35
MXHPR-041	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	2.5	51	51	175
MXHPR-042	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	2.5	51	51	350
MXHPR-043	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	3.0	51	51	35
MXHPR-044	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	3.0	51	51	175
MXHPR-045	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	3.0	51	51	350
MXHPR-046	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	4.0	51	51	35
MXHPR-047	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	4.0	51	51	175
MXHPR-048	18x18x12	17 3/4	17 3/4	11 1/2	619	1052	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	4.0	51	51	350
MXHPR-049	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	3.0	56	56	20
MXHPR-050	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	3.0	56	56	100
MXHPR-051	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	3.0	56	56	200
MXHPR-052	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	3.5	56	56	20
MXHPR-053	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	3.5	56	56	100
MXHPR-054	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	3.5	56	56	200
MXHPR-055	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	4.0	56	56	20
MXHPR-056	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	4.0	56	56	100
MXHPR-057	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	4.0	56	56	200
MXHPR-058	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	5.0	56	56	20
MXHPR-059	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	5.0	56	56	100
MXHPR-060	20x20x6	19 3/4	19 3/4	5 7/8	416	707	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	5.0	56	56	200
MXHPR-061	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	4.0	56	56	35
MXHPR-062	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	4.0	56	56	175
MXHPR-063	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	4.0	56	56	350
MXHPR-064	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	4.5	56	56	35
MXHPR-065	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	4.5	56	56	175
MXHPR-066	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	4.5	56	56	350
MXHPR-067	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	5.0	56	56	35
MXHPR-068	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	5.0	56	56	175
MXHPR-069	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	5.0	56	56	350
MXHPR-070	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	6.0	56	56	35
MXHPR-071	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	6.0	56	56	175
MXHPR-072	20x20x12	19 3/4	19 3/4	11 1/2	763	1296	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	6.0	56	56	350
MXHPR-073	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	5.0	66	35	20
MXHPR-074	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	5.0	66	35	100
MXHPR-075	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	5.0	66	35	200
MXHPR-076	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	5.5	66	35	20
MXHPR-077	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	5.5	66	35	100
MXHPR-078	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	5.5	66	35	200
MXHPR-079	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	6.0	66	35	20
MXHPR-080	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	6.0	66	35	100
MXHPR-081	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	6.0	66	35	200
MXHPR-082	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	7.0	66	35	20
MXHPR-083	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	7.0	66	35	100




HEPAPro

Características Técnicas Específicas de los Filtros HEPAPro																
Clave	Dimensión Nominal in	Dimensión Real			Presión Estática				Arrestancia ó Eficiencia a 0.3 micras	Partes	Piezas	Marco	Peso	Dimensiones con Empaque		
		A in	B in	C in	CFM	m³/hr	mmcda	inwg						Base cm	Altura cm	Fondo cm
MXHPR-084	24x12x6	23 3/4	11 3/4	5 7/8	275	467	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	7.0	66	35	200
MXHPR-085	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	6.	66	35	35
MXHPR-086	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	6.	66	35	175
MXHPR-087	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	6.	66	35	350
MXHPR-088	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	6.5	66	35	35
MXHPR-089	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	6.5	66	35	175
MXHPR-090	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	6.5	66	35	350
MXHPR-091	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	7.0	66	35	35
MXHPR-092	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	7.0	66	35	175
MXHPR-093	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	7.0	66	35	350
MXHPR-094	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	8.0	66	35	35
MXHPR-095	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	8.0	66	35	175
MXHPR-096	24x12x12	23 3/4	11 3/4	11 ½	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	8.0	66	35	350
MXHPR-097	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	7.0	66	56	20
MXHPR-098	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	7.0	66	56	100
MXHPR-099	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	7.0	66	56	200
MXHPR-100	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	7.5	66	56	20
MXHPR-101	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	7.5	66	56	100
MXHPR-102	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	7.5	66	56	200
MXHPR-103	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	8.0	66	56	20
MXHPR-104	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	8.0	66	56	100
MXHPR-105	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	8.0	66	56	200
MXHPR-106	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	9.0	66	56	20
MXHPR-107	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	9.0	66	56	100
MXHPR-108	24x20x6	23 3/4	19 3/4	5 7/8	499	848	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	9.0	66	56	200
MXHPR-109	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	8.0	66	56	35
MXHPR-110	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	8.0	66	56	175
MXHPR-111	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	8.0	66	56	350
MXHPR-112	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	8.5	66	56	35
MXHPR-113	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	8.5	66	56	175
MXHPR-114	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	8.5	66	56	350
MXHPR-115	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	9.0	66	56	35
MXHPR-116	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	9.0	66	56	175
MXHPR-117	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	9.0	66	56	350
MXHPR-118	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	10	66	56	35
MXHPR-119	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	10	66	56	175
MXHPR-120	24x20x12	23 3/4	19 3/4	11 ½	915	1555	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	10	66	56	350
MXHPR-121	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	9.0	66	66	20
MXHPR-122	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	9.0	66	66	100
MXHPR-123	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	9.0	66	66	200
MXHPR-124	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	10	66	66	20
MXHPR-125	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	10	66	66	100
MXHPR-126	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	10	66	66	200
MXHPR-127	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	11	66	66	20
MXHPR-128	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	11	66	66	100
MXHPR-129	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	11	66	66	200
MXHPR-130	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	13	66	66	20
MXHPR-131	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	13	66	66	100
MXHPR-132	24x24x6	23 3/4	23 3/4	5 7/8	550	934	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	13	66	66	200
MXHPR-133	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	1	Aluminio	11	66	66	35
MXHPR-134	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	5	Aluminio	11	66	66	175
MXHPR-135	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	10	Aluminio	11	66	66	350
MXHPR-136	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	1	Madera	12	66	66	35
MXHPR-137	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	5	Madera	12	66	66	175
MXHPR-138	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	10	Madera	12	66	66	350
MXHPR-139	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	1	Galvanizado	13	66	66	35
MXHPR-140	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	5	Galvanizado	13	66	66	175
MXHPR-141	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	10	Galvanizado	13	66	66	350
MXHPR-142	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	1	A.Inox.304	15	66	66	35
MXHPR-143	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	5	A.Inox.304	15	66	66	175
MXHPR-144	24x24x12	23 3/4	23 3/4	11 ½	1100	1868	25.4	1	99.97%	1	10	A.Inox.304	15	66	66	350



HEPAPro

Dimensiones



Mantenimiento

El filtro HEPAPro se deberá lavar o soplear con cuidado, en cuanto este saturado.

Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV					
Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0 a 0.3 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
MERV 1		-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de Pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
MERV 2		-	-	Menos de 20%	
MERV 3		-	-	Menos de 20%	
MERV 4		-	-	Menos de 20%	
MERV 5		-	-	20% - 34%	Esporas de moho, Spray de cabello, Protectora de Tela, Polvo de cemento
MERV 6		-	-	35% - 49%	
MERV 7		-	-	50% - 69%	
MERV 8		-	-	70% - 85%	
MERV 9		-	Menos del 50%	85% o mas	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina
MERV 10		-	50% - 64%	85% o mas	
MERV 11		-	65% - 79%	85% o mas	
MERV 12		-	80% - 89%	90% o menos	
MERV 13		Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuceli (estornudo)
MERV 14		75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
MERV 15		85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
MERV 16		95% o mas	90% o mas	90% o mas	
MERV 17	99.96%	-	-	-	Todo el humo de combustión, Materiales Cancerígenos, Quirófanos
MERV 18	99.97%	-	-	-	Polvo de Carbón, Farmacias, Quirófanos
MERV 19	99.98%	-	-	-	Materiales Radiactivos, Virus, Quirófanos
MERV 20	99.99%	-	-	-	Cuartos limpios, Quirófanos