

MiniDry

Características Generales de MiniDry

El Mini-Deshumidificador de MiniDry es de gran utilidad para librarse de la humedad muy fácilmente de un lugar grande por ejemplo un armario. Simplemente colóquelo en la zona deseada y deje que haga su trabajo. La unidad se calibra con cristales de silicio, de azul (seco) a rosa (húmedo).

Después de que el equipo haya alcanzado la plena saturación de humedad (6-8 semanas), simplemente conectarlo a la toma de corriente en casa (o en la carretera) y el sistema se reconstituirá dentro de 12 a 14 horas. El MiniDry luego vuelve a su color azul y está listo para ser utilizado de nuevo.

El enchufe plegable conveniente hace compacto para cualquier almacenamiento de información o de viaje. Su capacidad es de aproximadamente 6 a 10 onzas de humedad aproximadamente.

Se puede utilizar en un armario para eliminar la humedad que puede dañar su ropa a través del desarrollo de moho. Ideal para mantener su traje de baño seco o dentro de un submarino o un yate mantener su ropa seca.

Fácil de usar, amigable con el medio ambiente, evita derrames y es seguro para colocar cerca de los niños y mascotas.

Renovar después de 30 a 60 días - conectarlo y se recicla a sí mismo de 12 a 14 horas

Compacto y silencioso

Libre de Derrame y libre de desorden

MiniDry cambia el color de azul a rosa (saturación completa); cuando se renueven enchufando, el color cambia de nuevo a azul.

Aplicaciones del Deshumidificador MiniDry

Deshumidifica lugares pequeños y encerrados como closets, gabinetes, cajones, etc. Útil en oficinas y en el hogar para proteger documentos, ropa, medicinas, u objetos que no deben estar húmedos.

Garantía del Deshumidificador MiniDry


Garantía de un 1 año con el fabricante.



Características Técnicas Específicas										
Clave	Capacidad de remoción en 24 horas			Volumen Máximo m ³	Velocidades	Voltaje	Amperaje	Nivel Sonoro	Peso y Dimensión con empaque de cartón	
	Pintas	Galones	Litros						kg	cm
MXMND-001	30	375	141	-	-	120	-	57	2.5	30x2010

MiniDry

Dimensiones del MiniDry en mm



A	B	C
7.87	5.90	2.75

Nivel de carga del Deshumidificador MiniDry
 Trabajando Conectado

