

ArponTack

Características Generales del Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack

El Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack ideal para un montaje seguro disponible en diferentes medidas, lo que permite múltiples aplicaciones y garantiza las más altas cargas en concreto.

El Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack cuenta con especificación SAE J-429.

Material: Acero al Carbón.

Dureza Rockwell C: 70 mínima 100 máxima.

Acabado: Galvanizado Electrolytico.

Aplicaciones del Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack

El Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack es utilizado para sostener ménsulas, instalaciones eléctricas, lámparas etc.

Garantía del Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack

El Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolytico, ArponTack

| Clave | Diámetro Tornillo | | Longitud | | Diámetro de la Broca | | Acabado | Tipo | Empaque | | Peso | Dimensiones con empaque en cm | | | |
|-----------|-------------------|------|----------|-------|----------------------|------|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------------------------------|------|--------|-------|
| | A | | B | | C | | | | Tipo | Cantidad | | kg | Base | Altura | Fondo |
| | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm | | | | | | | | | |
| MXATK-001 | 1/4 | 6.3 | 1 3/4 | 44.4 | 5/16 | 7.9 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-002 | 1/4 | 6.3 | 1 3/4 | 44.4 | 5/16 | 7.9 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-003 | 1/4 | 6.3 | 2 1/4 | 57.1 | 5/16 | 7.9 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-004 | 1/4 | 6.3 | 2 1/4 | 57.1 | 5/16 | 7.9 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-005 | 1/4 | 6.3 | 3 | 76.2 | 5/16 | 7.9 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-006 | 1/4 | 6.3 | 3 | 76.2 | 5/16 | 7.9 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-007 | 5/16 | 7.9 | 2 | 50.8 | 3/8 | 9.5 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-008 | 5/16 | 7.9 | 2 | 50.8 | 3/8 | 9.5 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-009 | 5/16 | 7.9 | 2 3/4 | 69.8 | 3/8 | 9.5 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-010 | 5/16 | 7.9 | 2 3/4 | 69.8 | 3/8 | 9.5 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-011 | 3/8 | 9.5 | 2 1/4 | 57.1 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-012 | 3/8 | 9.5 | 2 1/4 | 57.1 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-013 | 3/8 | 9.5 | 2 3/4 | 69.8 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-014 | 3/8 | 9.5 | 2 3/4 | 69.8 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-015 | 3/8 | 9.5 | 3 | 76.2 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-016 | 3/8 | 9.5 | 3 | 76.2 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-017 | 3/8 | 9.5 | 3 1/2 | 88.9 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-018 | 3/8 | 9.5 | 3 1/2 | 88.9 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-019 | 3/8 | 9.5 | 3 3/4 | 95.2 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-020 | 3/8 | 9.5 | 3 3/4 | 95.2 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-021 | 3/8 | 9.5 | 5 | 127.0 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-022 | 3/8 | 9.5 | 5 | 127.0 | 7/16 | 11.1 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-023 | 1/2 | 12.7 | 2 3/4 | 69.8 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-024 | 1/2 | 12.7 | 2 3/4 | 69.8 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-025 | 1/2 | 12.7 | 3 3/4 | 95.2 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-026 | 1/2 | 12.7 | 3 3/4 | 95.2 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-027 | 1/2 | 12.7 | 4 1/2 | 114.3 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-028 | 1/2 | 12.7 | 4 1/2 | 114.3 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-029 | 1/2 | 12.7 | 5 1/2 | 139.7 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-030 | 1/2 | 12.7 | 5 1/2 | 139.7 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-031 | 1/2 | 12.7 | 7 | 177.8 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-032 | 1/2 | 12.7 | 7 | 177.8 | 9/16 | 14.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |

Características Técnicas Específicas del Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolítico, ArponTack

| Clave | Diámetro Tornillo | | Longitud | | Diámetro de la Broca | | Acabado | Tipo | Empaque | | Peso | Dimensiones con empaque en cm | | | |
|-----------|-------------------|------|----------|-------|----------------------|------|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------------------------------|------|--------|-------|
| | A | | B | | C | | | | Tipo | Cantidad | | kg | Base | Altura | Fondo |
| | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm | | | | | | | | | |
| MXATK-033 | 5/8 | 15.9 | 3 1/2 | 88.9 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-034 | 5/8 | 15.9 | 3 1/2 | 88.9 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-035 | 5/8 | 15.9 | 4 1/2 | 114.3 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-036 | 5/8 | 15.9 | 4 1/2 | 114.3 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-037 | 5/8 | 15.9 | 5 | 127.0 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-038 | 5/8 | 15.9 | 5 | 127.0 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-039 | 5/8 | 15.9 | 7 | 177.8 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-040 | 5/8 | 15.9 | 7 | 177.8 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-041 | 5/8 | 15.9 | 6 | 152.4 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-042 | 5/8 | 15.9 | 6 | 152.4 | 11/16 | 17.4 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-043 | 3/4 | 19.0 | 4 1/4 | 107.9 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-044 | 3/4 | 19.0 | 4 1/4 | 107.9 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-045 | 3/4 | 19.0 | 4 3/4 | 120.7 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-046 | 3/4 | 19.0 | 4 3/4 | 120.7 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-047 | 3/4 | 19.0 | 5 1/2 | 139.7 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-048 | 3/4 | 19.0 | 5 1/2 | 139.7 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-049 | 3/4 | 19.0 | 6 1/4 | 158.8 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-050 | 3/4 | 19.0 | 6 1/4 | 158.8 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-051 | 3/4 | 19.0 | 7 | 177.8 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-052 | 3/4 | 19.0 | 7 | 177.8 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |
| MXATK-053 | 3/4 | 19.0 | 8 1/2 | 215.9 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Pieza | 1 | 0.005 | 5 | 5 | 5 | |
| MXATK-054 | 3/4 | 19.0 | 8 1/2 | 215.9 | 7/8 | 22.2 | Galvanizado | Ancla Arpón | Bolsa | 100 | 0.5 | 8 | 10 | 8 | |

Dimensión del Taquete Ancla Arpón Galvanizado Electrolítico, ArponTack

