

MediClamp

Características Generales del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp

El MediClamp, agrega capacidades, simplifica los desafíos y le brinda las mejores lecturas con su medidor existente. La estrecha abrazadera de bobina flexible de 10 y 18 pulgadas de largo y el mecanismo de bloqueo le permiten tomar medidas en lugares estrechos o incómodos, ideal para mediciones de múltiples conductores, requisitos de doble envoltura y acceso más profundo. La conexión es un conector tipo banana estándar y la salida es una señal de voltaje, por lo que es compatible con la mayoría de DMM y medidores de abrazadera. Las luces de trabajo con dos LED brillantes proporcionan iluminación integrada para gabinetes oscuros. El MediClamp cuenta con dos modelos .

Aplicaciones del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp

El MediClamp, son de gran utilidad en departamentos de mantenimiento, industrias, fabricas, casas, escuelas, hospitales, comercios, edificios, etc.

Garantía del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp

El MediClamp, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Generales del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp									
Clave	Corriente Máxima CA	Longitud de la Sonda	Frecuencia	Diámetro de la bobina Flexible	Longitud de la bobina Flexible	Peso	Dimensiones con Empaque de cartón cm		
	A	m	Hz	mm	cm	Kg	Ancho	Alto	Largo
MXAMP-001	3000	1.9	45-500	7.5	25	0.59	30	33	17
MXAMP-002	3000	1.9	45-500	7.5	45	0.59	30	33	17

Especificaciones del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp		
Descripción	MXAMP-001	MXAMP-002
Rangos de corriente AC y resolución	30.00A, 300.0A, 3000A	30.00A, 300.0A, 3000A
Precisión de corriente de CA básica	± 3.0%	± 3.0%
Diámetro de la punta de la bobina flexible	13mm	13mm
Capacidad máxima del diámetro del conductor	6cm	12 cm

Características del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp	
Luz de trabajo	Dos leds blancos
Fuente de alimentación	2 x AAA

MediClamp

Dimensiones del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp		
Clave	A Pulg.	B Pulg.
MXAMP-001	9.84	11
MXAMP-002	9.84	11



Diagrama del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp

- 1- Rango de corriente alterna conmutable
- 2- Luz Indicadora de rango actual
- 3- Bobina flexible
- 4- Luz de trabajo de doble LED blanco
- 5- Anillo de bloqueo-desbloqueo de bobina flexible
- 6- Luz de trabajo y botón de encendido
- 7- Conectores de conector estándar banana



MediClamp

Aplicaciones del Gancho Flexible de Corriente, MediClamp

